


直流吸盤式電磁鐵

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



型号	D(mm)	d(mm)	H(mm)	M(mm)	P(mm)	L(mm)	功率 w	吸力 N
LS-P13/27	13	5	27	3	8	300	1	10
LS-P13/30	13	5	30	3	8	300	1	10
LS-P20/15	20	8	15	4	10	300	2.5	25
LS-P25/20	25	10	20	4	10	300	3	50
LS-P30/22	30	12	22	4	10	300	4	100
LS-P30/25	30	12	25	4	10	300	4	120
LS-P34/18	34	16	18	4	10	300	5	180
LS-P34/25	34	16	25	5	12	300	5.5	200
LS-P40/20	40	18	20	5	12	300	6	250
LS-P40/25	40	18	25	5	12	300	6.5	300
LS-P49/21	49	23	21	6	15	300	7	400
LS-P50/27	50	22	27	6	15	300	8	500
LS-P50/30	50	22	30	6	15	300	8.5	600
LS-P59/34	59	27	34	8	18	300	10	700
LS-P65/30	65	26	30	8	18	300	10.5	800
LS-P80/38	80	34	38	8	20	300	11	1000
LS-P80/38	80	34	38	8	20	300	12	1200
LS-P100/40	100	42	40	8	20	300	12	1200
LS-P100/40	100	42	40	10	25	300	13	1500
LS-P100/40	100	42	40	10	25	300	14.5	2000

注意事項

電吸盤在使用當中要符合以下條件才能達到最大吸力值

1. 被吸物件必須是導磁性良好的材料
2. 正確使用電源、額定電壓
3. 被吸物件表面應非常平整乾淨
4. 被吸物件的吸合接觸面積必須大於或等於電吸盤的吸合面 (電吸盤的最大外徑)
5. 被吸物件厚度大於 8mm 以上方可達到標稱值的吸力，厚度減少、吸力也減少
6. 與被吸物件之間不可以有距離、不可以隔任何物件；有違以上任一條件，吸力均會減少，達不到電吸盤所標示的最大吸力

Ps. $G=mg$

G:重力；m：質量；g：重力常數

標準為 $1N=9.8kg$ ，一般取 $10N/kg$

$1N=1/9.8\sim 0.10204kg$

一般可以當作 $1N=1/10=0.1kg$

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)