

霧化片-20mm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



【直徑】：20MM (不含外膠套的尺寸)

【頻率】：1.7MHZ


【用途】適合所有使用 25MM 霧化片的加濕器使用。【購買小貼士】：首先建議把原來舊的霧化片拆出來，把膠圈去掉測量霧化片的直徑。根據直徑大小購買霧化片！

【不噴霧】一般加濕器不噴霧都是霧化片壞的比例高.90%的人購買了，換上去都可以從新噴霧，但是也有 10%的人換上去噴不了，這個情況是機器本身比如振盪管、電容、水位感應器等

[請注意]：這個霧化片不能直接連接電源使用的，所以不要問我使用多少 V 的電壓如果家中有卡通加濕器不噴霧了可以考慮更換這個片，但是也要檢查驅動線路板

[注意事項]：由於霧化片使用一段時間後，表面上產生礦物質，霧量會減少。用螺絲刀拆下舊的霧化片，更換新片。不要試圖清潔或用硬的東西去刮霧化陶瓷片，這樣會徹底破壞了霧化片

產品尺寸



勝特力材料 86-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

技術參數

NO.	項目 Item	標準 Specification
1	谐振阻抗 (Ω) Resonant impedance	$\leq 2.0 \Omega$
2	谐振频率 resonant frequency	$1.70 \pm 0.05 \text{MHz}$
3	静电容量 Static capacitance	$1500 \pm 20\% \text{pF}$
4	机电耦合系数 Electrical mechanical coupling coefficient	≥ 0.45
5	寿命 Life times	5000h