




Fraunhofer Institut
 Arbeitswirtschaft und
 Organisation



快速旋转区：

- 拇指与食指按住快速旋转区域，实现安全快速的旋转
- 锥形处理尾端，提供良好的导向功能
- 圆截面快速旋转区域
- 细长手柄



强力旋转区：

- 操作舒适，实现最大力量传递
- 所有手指可紧握于手柄上
- 手柄操作不硌手
- 加大八角截面更易握持

使用寿命长：

铬钼钒钢整体热处理的起子杆

与螺钉头完美贴合：

高精度镀铬起子头

耐久防腐保护：

镀铬表面

批头快速识别：

批头规格和尺寸均印制于柄盖

即使高强度使用仍不会产生疲劳，手上不会产生压痕、老茧或水泡：
无毛刺，无偏移

最佳材质分布：

手柄的软、硬区设计更便于快速强力旋转

产品扫描简单方便：


每件产品均提EAN条形码

操作安全：

双重防滑保护

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

用于一字螺钉








302 SoftFinish®一字窄头螺丝起子 圆杆

- 起子杆： 铬钼钒钢，表面镀铬防锈，整体经过热处理
镀铬起子头与螺钉 贴合
- 手柄： 双组份材质手柄符合人体工程学设计，握持舒适并可有效防止脱落
- 标准： DIN ISO 2380
- 应用： 特别适合在干燥的环境中使用

wiha 
德国威汉工具



302	规格	杆长	刀头厚	杆直径	总长	手柄宽
订货号	①					
29957	6.0	200	1.0	6.0	316	36

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)