

- ① 注意：只有在連接冷卻系統時才可以切割玻璃及陶瓷制品

220-240
VOLT

27172 微型帶鋸床MBS240/E

使用電源：220-240V

喉口深度：150mm

最大工件高度：55mm


工作區域：200x200mm(可調節範圍0-45°)

標準附件包括一條1065x5.0x0.4mm(14TPI)的帶鋸條

堅固、有棱的壓鑄鋁製外殼（非管狀或板狀金屬結構）。雙重球軸承鋁製滑輪，堅固的機加工過的工作台，帶斜角度規滑槽，也可選裝冷卻水槽。工作台可傾斜45度以便進行準確的斜角鋸切。低噪音220-240V電機（高質量，運作安靜，使用壽命長）配備帶齒傳動皮帶。電子速度控制實現精確切割（無需最後完工）。有一張列出大部分物料的切割速度的推薦列表。鋸刀尺寸（5.0x0.4mm）適用於精細作業，可進行小半徑切割



一體成型的鋁壓鑄本體，堅固輕盈為切斷厚度至80mm而設計的桌上小型，安全性高的強力鋸台。加上冷卻水裝置及鑽石帶鋸可切割玻璃陶瓷及石材



28187 帶鋸導輪

三個球軸承系統，帶進給冷卻管，適用於金鋼鑽鋸條，也可用於普通鋸條

桌上小型帶鋸機專用帶鋸條

周長：1065mm

28174 細齒帶鋸條（24齒）

瑞典鋼，1065x5.0x0.4mm，用於鐵，非鐵金屬

28180 特殊鋼鋸條（14齒）

特殊鋼，1065x3.5x0.5mm，用於鋁及塑料

28176 粗齒帶鋸條（14齒）

瑞典鋼，1065x5.0x0.4mm，用於軟硬木及塑料

28186 鑽石帶鋸條

1065x3.0x0.3mm，用於石材，陶瓷，玻璃及玻纖板

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



28188 冷卻水箱

塑料制品，帶龍頭及聯接到MBS230/E的工作台的100cm軟管，2個管接頭，以及固定鉸鏈（包括螺釘）



28189 冷卻水收集盤

尺寸420x310x15mm.包括密封機器固定孔的墊圈，帶有用於帶鋸工作台的50cm長的排水管及管接頭。此托盤可拆下並裝在別的機器上

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

New type

28172 雙金屬變齒帶鋸條

1065 x 6.0 x 0.6mm

用於切割剛，不鏽鋼，有色金屬。

適合機型：NO.27172,MBS 240/E

