

迷你魔鑽銑機專用快速更換研磨系統



不同粒度的砂光盤可以輕鬆更換，並可多次重覆使用。應用於狹窄空間，其優越性無可超越！

迷你魔專用快速更換系統砂光盤逆時針一轉，即可脫落！

用於多種傳統裝置和系統因為尺寸過大而無法使用的用途的理想工具。它比自粘系統要好，因為盤可以輕鬆更換，因此可經常更換並多次使用。用於所有金屬表面（鋼、高等級鋼、合金鋼和NE金屬）的磨削、清潔、去除毛刺和拋光

對於角磨機WB220/E尤其有利。因為其外形高度不高，頭又比較窄，它可以在較小的半徑範圍、槽溝、內部區域和難以到達的位置工作

28785 成套快速更換砂光組

成套配件有：

接頭（內螺紋M8x0.75）

3個氧化鋁研磨片（粒度40,80和180）用於鋼

3個銼石金鋼砂研磨片（粒度50,80和120各1個）用於高等級鋼和合金鋼

3片羊毛研磨盤（粗細和精密各1個）用於清潔，精修和去除退火顏色（研磨盤直徑25mm）

接頭（帶內螺紋M8 x 0.75）適用於角磨機WB220/E、專業銼鑽機IB/E和精細鑽磨機FBS/E。同時它也適用於超精細銼鑽機MICROMOT40/40E，然而，我們建議二者不要一起使用，因為使用25 mm研磨盤時，會變得超負荷

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

用於迷你魔快速系統的研磨片（直徑25mm）



氧化鋁研磨片（用於鋼）

28786 40粒度 各5片

28787 80粒度 各5片

28788 180粒度 各5片



鉑石金鋼砂研磨片（用於優質合金鋼）

28789

50粒度 各5片

28790

80粒度 各5片

28791

120粒度 各5片



羊毛研磨盤（用於清潔和拋光面層）

28792

粗 各5片

28793

細 各5片

28794

精密 各5片

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)